

Kolposkop k operačnímu CO2 laseru

Popis:

Kolposkop k operačnímu CO2 laseru pro Gynekologicko-porodnickou kliniku Masarykovy nemocnice, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Konstrukce přizpůsobena pro snadnou a důkladnou každodenní očistu, omyvatelná dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks Kolposkop

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Kolposkop

- Kolposkop musí být propojitelný a plně použitelný se stávajícím operačním CO2 laserem 30 W UNILAS Touch s mikromanipulátorem Micromanipulator MiniSpot T od výrobce Limmer Laser GmbH, adaptér musí být součástí dodaného kolposkopu
- Binokulární systém se samostatným optickým kanálem pro každé oko
- Binokulární tubus lomený, 45°
- Apochromatické čočky (kvalitnější reprodukce barev reálného 3D pohledu)
- Fixní (pevná) pracovní vzdálenost 300 mm, z důvodu napojení na mikromanipulátor s nastavitelnou ohniskovou vzdáleností
- Měnitelné celkové zvětšení minimálně v 3 krocích
 - v rozsahu zvětšení minimálně 4x až 16x
- Nastavení dioptrické korekce okulárů v rozsahu minimálně -5 až +5 D
- Mezioční vzdálenost nastavitelná minimálně v rozmezí od 55 mm do 75 mm
- Zdroj světla
 - LED zdroj světla s regulací intenzity osvětlení, alespoň 5 stupňů intenzity světla
 - zdroj světla součástí polohovacího ramene nebo přímo součástí těla kolposkopu
- Vyvážené pohyblivé polohovací rameno nebo stojan k nastavení pozice hlavy
 - volitelná pracovní výška, minimálně v rozmezí od 95 cm do 115 cm
 - aretace polohy ramene
 - kloub na konci ramene pro naklápění hlavy kolposkopu
 - ergonomická rukojeť pro polohování hlavy kolposkopu
 - integrovaný světlovodný kabel v polohovacím rameni, v případě, kdy je zdroj světla součástí pohyblivého ramene
 - mobilní, stabilní stojan s brzditelnými kolečky pro celou soustavu součástí dodávky
- Veškeré další příslušenství potřebné pro uvedení do provozu a plnění účelu